

Glass Lifter AIR HD + Case

Professionele kunststof glasdrager in kunststof koffer



PRODUCTBESCHRIJVING

Glaslifter Air HD + Case is een enkel cups pompglasdrager en professioneel hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel als isolatieglas. Deze lifter is ontworpen voor het veilig heffen, verplaatsen, trekken, vasthouden en hanteren van materialen zoals glazen ramen, tegels en graniet.

- aantal Cups: 1- Draagkracht verticaal: 100 Kilo
- Draagkracht horizontaal: 110 kilo- Materiaal: kunststof
- Materiaal zuignap: Synthetisch rubber
- Kleur: Zwart

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Draagkracht : Verticaal 100Kilo/ Horizontaal 110 Kilo
- Visuele indicatie op volledig vacuüm en dus veilig werken- Verpakt in handige kunststof koffer met beschermplaat voor de zuignap

APPLICATIES

Professioneel hulpmiddel voor het dragen van o.a. glasplaten

GEBRUIKSAANWIJZING

De lifter werkt op basis van vacuüm.

Voor gebruik de beschermplaat van de zuignap verwijderen.

Zorg dat de rubber zuignap van de lifter schoon, stofvrij en schadevrij is.

Zorg dat het te liften oppervlakte schoon en stofvrij is. Plaats de lifter op het te liften oppervlakte en oefen lichte druk uit. Gebruik de pomp in de hendel om de zuiger vacuüm te trekken. Gemiddeld is 5 tot 10 pompen nodig om volledig vacuüm te verkrijgen. Als de rode markering op de pomp niet meer uit de hendel komt is volledig vacuüm bereikt.

Om de zuiger na gebruik te verwijderen moet het vacuüm opgeheven worden dit kan door de release valve aan de ander zijde van de handgreep in te drukken en tegelijkertijd aan de lip aan de zijkant van de rubber zuignap te trekken.

LET OP: Gebruik de lifter niet als de rubberen zuignap vuil of beschadigd is of als de lifter niet volledig vacuüm getrokken kan worden.

Volledig vacuüm is er enkel als de rode markering op de pomp niet uit de handgreep komt.

Als tijdens het werken de rode markering op de pomp zichtbaar wordt betekend dit dat de lifter niet meer maximaal vacuüm heeft.

Stop direct met de handeling en gebruik de pomp om weer volledig vacuüm te bereiken.

Indien tijdens het pompen het niet meer lukt om volledig vacuüm te trekken mag de lifter niet meer gebruikt worden.

Plaats na gebruik de lifter weer in de beschermplaat om zo beschadiging van het rubber te voorkomen.

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING EN AFWERKING

Zorg ervoor dat het te liften oppervlakte schoon en stofvrij is

VERPAKKINGBESCHRIJVING

- Stuk

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

KLEUR(EN)

Zwart

GEZONDHEID & VEILIGHEID

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

WAARBORG & GARANTIE

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

DISCLAIMER

De informatie in dit Technisch Informatieblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en wordt uitsluitend verstrekt als algemene richtlijn. Het vormt geen garantie of waarborg voor specifieke eigenschappen of prestaties. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid, het doelmatigheid en de conformiteit van het product voor de beoogde toepassing te verifiëren, inclusief het uitvoeren van tests onder daadwerkelijke gebruiksomstandigheden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Wij raden ten zeerste aan dat klanten voldoende proeven uitvoeren vóór definitieve implementatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit onjuist gebruik, toepassing of vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.



HOTLINE

Smart help +31 162 491 000